

**URKI-CRACK**  
CRAQUELÉ S/A

**URKI-SYSTEM**

CONVERTIDOR: 6375/CONV U-CRACK

RELACIÓN PASTA / CONV.: 25/75

Edición nº: 020 2011/11

Cod: 6937500000.00000.020

**CAMPO DE APLICACIÓN**

**"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"**

Decoración en general: muebles de estilo veneciano, marcos de cuadro, figuritas, etc.

Sobre metal para decoraciones especiales, depósitos de gasolina en motos, cuadros de bicicletas, etc.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Densidad 20°C (g/cc)	0,90 - 1,10
Finura de molienda (µ)	10 - 15
Viscosidad de suministro a 20°C	25 - 35 seg. Copa Ford nº 4
% Materia no volátil (peso/volumen)	15 - 30 % peso; 10 - 15 % vol.
V.O.C. (g/l)	761
Tipo de producto	Nitrocelulósico
Color	s/m URKI-SYSTEM

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

-Madera: Fondear con Fondo Tapaporos Nitrocelulósico ó Nitrosintético y lijar cuidadosamente.

-Acero: Desengrasar y dar una mano del F-714 SHOP-PRIMER.

**MODO DE APLICACIÓN**

Sobre la superficie preparada como se ha indicado, aplicar a pistola una capa de URKI-LAC en el color que deseen aparezca como fondo de contraste del cuarteado. A los 30 min. aplicar a pistola, previa dilución al 30-40 % en vol. de URKISOL-500, una capa ligera de URKI-CRACK. A los pocos seg. cuando comience a aparecer el cuarteado dar otra mano cruzada para conseguir el dibujo final.

Un efecto más aparatoso puede conseguirse si la aplicación se realiza sin dilución, pero a los 5-10 min. de pintado con URKI-LAC.

El sistema descrito debe realizarse con F-5702 Bz. Acrílico Brillante ó F-5702/10 Mate para fijar el URKI-CRACK.



URKISOL 500



10-15 my



Tacto 5'  
Seco 15'

**CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA**

Rendimiento teórico (m <sup>2</sup> /l)	7 - 9 (15 my)
Brillo 60°-60°	Mate 1 - 2 %
Repintabilidad	2 h. con Bz. Transparente

**ALMACENAMIENTO**

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.